


Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

ID prodotto: WALLMOUNTH1



La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Caratteristiche

- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** la staffa di montaggio a parete incernierata 1U 19" per pannelli patch è profonda 10cm e progettata in modo robusto per montare a parete un pannello patch o altre apparecchiature di rete/dati/informatica sottili da 19 pollici
- **SPAZIO DI LAVORO OTTIMIZZATO:** questa resistente staffa di montaggio a parete incernierata 1U 19" ha una profondità massima di montaggio di 14,8 cm e una capacità massima di peso di 8 kg

- **UNA GESTIONE SEMPLICE DEI CAVI:** La staffa per pannelli patch è dotata di un design a cerniera che facilita l'accesso ai pulsanti di configurazione, alle porte e ai cavi, nonché alla parte posteriore dell'apparecchiatura per una facile regolazione
- **DIMENSIONI DEI FORI STANDARDIZZATE:** I fori di montaggio del rack di rete 1U sono distanziati di 40,6 cm l'uno dall'altro e corrispondono esattamente alla struttura standard del muro in cartongesso, per garantire un ancoraggio semplice e sicuro alla parete
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e costruita per i professionisti dell'IT, questa staffa di montaggio a parete è supportata per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	1U
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	17.6 lb [8 kg]
-----------------	----------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.1 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]

Peso prodotto	1.9 lb [0.8 kg]
Profondità di montaggio massima	5.8 in [14.8 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	20.9 in [53.0 cm]
Altezza del Pacco	3.1 in [7.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 lb [1.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - rack montaggio a parete
	4 - Viti M6
	4 - Dadi ingabbiati M6
	4 - Rondelle in plastica
	2 - viti da parete
	2 - dispositivi di ancoraggio in plastica

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.