

## Scaffale Rack Ventilato da parete per sala server - 17" di profondità

ID prodotto: WALLSHELF



Il ripiano per apparecchiature con montaggio a parete WALLSHELF, profondo 43 cm e dotato di sistema di ventilazione, è una soluzione robusta e conveniente che permette di montare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack su una parete della sala server.

Destinato agli impieghi industriali, il ripiano è dotato di una struttura in robusto acciaio con fori di montaggio, collocati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri (per i montanti da parete standard), ed è compatibile con una capacità totale di carico fino a 91 kg. Per semplificare la gestione dei cavi, il ripiano include quattro fori pretagliati con boccole, che consentono una posa agevolata dei cavi di rete, alimentazione, display o altri cavi, in base alle esigenze.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Installazione delle apparecchiature in un data center o in una sala server
- Montaggio e installazione a parete di apparecchiature A/V voluminose
- Sistemi di trasmissione e switch con montaggio a parete

### Caratteristiche

- Struttura resistente in robusto acciaio
- Base ventilata per una maggiore circolazione dell'aria
- Fori di montaggio posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, compatibili con montanti standard
- Quattro fori pretagliati per il cablaggio con boccole - 2 da 25,4 mm, 2 da 60 mm
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

---

#### Hardware

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Norme di garanzia  | Lifetime |
| Montabile a parete | Sì       |
| Tipo frame         | A giorno |

---

#### Prestazioni

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Weight Capacity (Stationary) | 200.0 lb [90.7 kg] |
|------------------------------|--------------------|

---

#### Caratteristiche fisiche

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Colore             | Nero              |
| Tipo enclosure     | Acciaio           |
| Larghezza interna  | 20.2 in [51.4 cm] |
| Profondità interna | 16.9 in [42.9 cm] |
| Lunghezza prodotto | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Altezza prodotto   | 0.0 in [0.0 cm]   |
| Peso prodotto      | 17.6 lb [8.0 kg]  |

---

#### Informazioni confezione

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Quantità confezione  | 1                 |
| Lunghezza Confezione | 21.7 in [55.0 cm] |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Package Width                   | 18.3 in [46.4 cm] |
| Package Height                  | 15.1 in [38.4 cm] |
| Peso spedizione<br>(confezione) | 20.1 lb [9.1 kg]  |

---

Contenuto della  
confezione

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Incluso nella<br>confezione | 1 - Ripiano con montaggio a parete ventilato |
|                             | 4 - Connettori maschio                       |
|                             | 4 - Boccole a innesto                        |

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.