

Extendeur vidéo HDMI sans fil sur WiFi jusqu'à 55m avec audio - 802.11n/g - Noir

N° de produit: WIFI2HD2



L'adaptateur HDMI® sur WiFi WIFI2HD2 vous permet d'envoyer le signal audio/vidéo HDMI d'un ordinateur portable ou de bureau à un projecteur ou un écran distant sur un réseau IP sans fil.

Contrairement à d'autres solutions vidéo sans fil qui nécessitent la présence d'un appareil à chaque extrémité de la connexion, le WIFI2HD2 est un appareil unique compact qui peut être positionné près de votre écran/projecteur distant. Il est parfait pour les applications professionnelles, comme les présentations en salle de conférence. La seule exigence consiste à installer le logiciel inclus sur un ordinateur pour connecter le WIFI2HD2.

Compatible avec les réseaux sans fil N (IEEE 802.11n) et rétrocompatible avec les réseaux sans fil G (802.11 g), cet extendeur HDMI sur WiFi prend en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p pour une qualité vidéo et audio optimale. L'extendeur comporte également un port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris.

L'adaptateur HDMI WiFi WIFI2HD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Affichez des feuilles de calcul et des graphiques sans fil sur un écran ou un projecteur
- Effectuez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de salons professionnels et commerciaux sans avoir à acheminer de câbles

Spécifications techniques

- Compatibilité avec les adaptateurs sans fil IEEE 802.11n/g
- Port USB intégré pour la connexion d'un clavier/d'une souris
- Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p
- Port Ethernet RJ45 optionnel pour la connectivité LAN
- Transmission sans fil pouvant atteindre 55 m dans les environnements ouverts

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Sortie AV	HDMI
Câblage	Sans-fil
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Mode cascade	Non

Performance

Résolutions prises en charge	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Plage de fréquences	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Spécifications générales	Remarque : La résolution vidéo 1080p est uniquement prise en charge sur les adaptateurs graphiques de la gamme Intel® HD (HD 2000 ou supérieur). Tous les autres adaptateurs graphiques seront limités à 720p.

Connecteur(s)

Connecteur A	RJ-45
--------------	-------

	Sans fil G (IEEE 802.11g)
	Sans fil N (IEEE 802.11n)
Connecteur B	HDMI (19 broches)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64)NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Le logiciel PC2TV n'est pas compatible avec Windows® 8.1
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.2A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	5

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------



Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	5.1 in [13 cm]
Longueur du produit	2.8 in [72 mm]
Largeur du produit	2.2 in [55 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [27 mm]
Poids du produit	4.9 oz [140 g]

Informations
d'emballage

Package Length	9.0 in [22.9 cm]
Package Width	6.0 in [15.3 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Poids brut	14.1 oz [400 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur WiFi vers HDMI
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
	CD d'installation
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

