

Adattatore USB 3.0 a VGA - Scheda con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

ID prodotto: USB32VGAV



Questo adattatore video da USB 3.0 a VGA funziona come una scheda video esterna, consentendo alla porta USB del computer di inviare video a un display VGA con una risoluzione di 1920 x 1200. Il convertitore è inoltre dotato di driver per l'installazione on-board, il che consente all'interfaccia di funzionare al momento della connessione, anche senza l'installazione di software o una connessione a Internet.

Per un'installazione veloce e senza problemi, questo adattatore video USB è dotato di driver integrati che richiedono l'installazione non appena si collega il convertitore a computer Ultrabook™ o portatile. Questo consente di massimizzare la portabilità senza dover ricorrere a un disco di installazione o a una connessione a Internet per installare il dispositivo.

L'aggiunta di un secondo o terzo display al computer può aumentare notevolmente la produttività, potendo così accedere a più applicazioni contemporaneamente. Questo adattatore video è pensato per supportare tutte le applicazioni aziendali, tra cui navigazione web, e-mail, fogli di calcolo e presentazioni. È inoltre possibile lasciare la scheda video del sistema disponibile per altre applicazioni più impegnative, come i giochi o la progettazione CAD, mentre si utilizza il monitor USB per il materiale di supporto.

Utilizzando l'interfaccia USB 3.0 ad alta larghezza di banda, questo adattatore consente uno scorrimento più fluido dei documenti, frequenze di aggiornamento più elevate e prestazioni complessivamente migliori rispetto all'USB 2.0. L'adattatore è ottimizzato per l'uso con USB 3.0, ma per una maggiore flessibilità è anche compatibile con i sistemi informatici USB 2.0 che supportano una risoluzione di 800 x 600 a 60Hz.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di installare una scheda video esterna su un dispositivo privo di CD-ROM o connessione Internet
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.
- Permette di aggiungere un display VGA secondario al desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
- Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Caratteristiche

- Configurazione senza problemi quando si è in viaggio grazie ai driver che si installano automaticamente senza una connessione Internet o un disco con il software
- Consente di incrementare la produttività collegando un display aggiuntivo mediante la porta USB
- Eccezionali prestazioni esterne con il supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200
- Funzionamento con alimentazione tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporto di versatili opzioni di connettività per computer USB 3.0 e 2.0

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Uscita AV	VGA
Pass-through USB	No
Memoria	8MB

	Standard del settore	SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
	ID chipset	Fresco - FL2000DX
Prestazioni		
	Risoluzioni analogiche massime	USB 3.0: 1920x1200 USB 2.0: 800x600
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche generali	Requisiti di sistema consigliati: Processore quad core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) 4GB di RAM Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia Fresco. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l'uso di dispositivi con chipset della famiglia DisplayLink o Trigger.
	MTBF	1,138,683 ore
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connettore B	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022

Certificato Microsoft
WHQL Sì

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Processore di sistema: Quad Core 2,4 GHz (i5 consigliato) Memoria di sistema: 4 GB
Nota	Questo adattatore video USB utilizza un chipset della famiglia Fresco Logic®. Se il dispositivo è collegato a un computer insieme ad altri adattatori video USB o ad altre docking station, è opportuno evitare l'utilizzo di chipset di famiglie diverse, quali DisplayLink® o Trigger È possibile collegare massimo 6 adattatori video USB a un singolo computer. Il supporto di più adattatori varia a seconda delle risorse di sistema Questo adattatore video USB non è destinato alle applicazioni a uso intensivo di grafica, come il gaming

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40%~50% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	5.5 in [139.7 mm]
Lunghezza prodotto	7.7 in [19.5 cm]
Larghezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26 g]

Informazioni

confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 oz [32.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore USB 3.0 a VGA
	1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.