

## Adaptateur vidéo sans fil avec Miracast / WiDi pour appareils mobiles - Récepteur HDMI sur WiFi

N° de produit: WIFI2HDMCGE



Diffusez le contenu de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable sans fil sur n'importe quel écran HDMI grâce à cet adaptateur Miracast et WiDi sans fil. Cet adaptateur HDMI sans fil offre la prise en charge native des appareils mobiles compatibles Miracast ou WiDi, comme les smartphones et tablettes Android, ainsi que des ordinateurs portables Windows® 8.1, Ultrabook et tablettes Surface. Un logiciel supplémentaire est également inclus avec le récepteur WiDi pour une compatibilité garantie avec les ordinateurs sous Windows via connexion WiFi standard ou LAN filaire.

Gardez votre salle de conférence libre de tout enchevêtrement de câbles en connectant votre vidéoprojecteur HDMI sans fil à n'importe quel appareil mobile ou presque. Avec la prise en charge native d'une vaste gamme de smartphones et tablettes Miracast et WiDi, dont les appareils Samsung qui ont des logiciels All-Share et Screen Mirror, ce récepteur Miracast est idéal pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) de bureau et de salle de conférence.

Travaillez en collaboration avec vos collègues en partageant sans fil et sans effort votre écran, et en passant d'un appareil vidéo source à l'autre. L'adaptateur Miracast/WiDi dispose d'une interface intuitive qui assure un fonctionnement fluide.

Votre appareil mobile a été conçu pour être portable. Cela signifie que l'écran est trop petit pour être partagé avec plus de deux personnes. Présentez vos grandes idées sur grand écran à partir du confort et de la portabilité de votre propre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

Le modèle WIFI2HDMCGE bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Affichez des présentations multimédias sur des écrans HDMI lors de foires commerciales et de salons professionnels, à partir d'un smartphone ou d'une tablette
- Affichez sur un vidéoprojecteur de salle de conférence des contenus audio et vidéo se trouvant sur votre smartphone ou votre tablette, comme une présentation
- Partagez des photos ou des vidéos avec audio dès votre smartphone ou votre tablette vers votre système de home cinéma

## Spécifications techniques

- Compatibilité native avec des centaines d'appareils (Miracast/ WiDi)
- Logiciel inclus pour une compatibilité accrue avec les appareils (Windows)
- Serveur multimédia intégré pour les périphériques de stockage sans fil ou USB
- Sortie HDMI avec prise en charge 1080p
- Port LAN en option pour les appareils filaires
- Sortie audio/vidéo analogique en option avec le câble inclus

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	1
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	HDMI
Câblage	Sans-fil
Prise en charge audio	Oui

---

### Performance

Résolutions numériques max.	1920x1080/1080p
Prise en charge grand écran	Oui



Spécifications générales	Formats de fichiers pris en charge en mode Media Server : AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-TS, MPEG-4, 3GP, 3GP2, MOV, WMV et DVR-MS
--------------------------	---

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	Sans fil N (IEEE 802.11n)
Connecteur B	HDMI (19 broches)
	RJ-45
	Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
	USB Type-A (4 broches) USB 2.0

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 10 (32/64)
	Windows® 8 / 8.1 (32/64)
	Windows 7(32/64)
	Windows Vista (32/64)
	Android (v.4.3 and above)

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	LED d'alimentation et d'activité.
----------------------	-----------------------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Consommation électrique	5

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Température de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)



stockage	
Humidité	20%~80%

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.3 in [84 mm]
Largeur du produit	2.5 in [64 mm]
Hauteur du produit	0.9 in [24 mm]
Poids du produit	2.8 oz [80 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	2.1 in [53 mm]
Poids brut	19.2 oz [543 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur vidéo sans fil
	Câble USB vers port d'adaptateur d'alimentation (optionnel pour la source d'alimentation USB)
	Câble A/V 4 positions
	Disque d'installation du logiciel
	Adaptateur d'alimentation

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

