304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz

Produkt-ID: WIR5ECMRBK

Das Cat5e-Riser-Kabel WIR5ECMRBK (304,8 m) erfüllt oder übertrifft alle Cat 5e-Spezifikationen, um zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Es ist mit einer schwarzen PVC-Ummantelung versehen, mit deren Hilfe Sie nach Bedarf Ihr Netzwerkkabel zur leichteren Erkennung farbcodieren können. Großpackungen sind hervorragend für individuelle Kabelführung geeignet, da genau die für die Installationen erforderliche Länge möglich ist.

Dieses Cat 5e-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo CMR-Brandschutzgrad benötigt wird.

Cat5e-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel basierend auf einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir jedoch gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

Dieses Cat 5e-Kabel wird aus 0,25 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-.Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)

• Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke

Merkmale

• UL CMR-Riser-Brandschutzgrad

• Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)

• Gefertigt aus hochwertigen Komponenten

• Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel

• Markiertes Kabel

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Leistung		
	Kabelnennwerte	CAT5e - 350 MHz
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	24 AWG
	Leitungstyp	Massives Kupfer
	Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
	Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]

	Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
	Produktgewicht	19.7 lb [9.0 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	13.8 in [35.0 cm]
	Paketbreite	8.6 in [21.8 cm]
	Pakethöhe	13.9 in [35.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	21.5 lb [9.8 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 304,8 m Großrolle schwarzes CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.