

Universell USB 3.0-dockningsstation för bärbara datorer - DVI

Produkt ID: USB3SDOCKD




USB3SDOCKD universell USB 3.0-dockningsstation/portreplikator för bärbara datorer med DVI, audio och Ethernet lägger till ett externt DVI-uttag, hörlurs-, och mikrofonuttag så väl som gigabit Ethernet och extra USB 3.0- och USB 2.0-portar via en enda enhet och via en enda SuperSpeed USB 3.0-anslutning.

Denna mångsidiga portreplikator/universella dockningsstation låter dig utöka eller spegla datorns skrivbord vid videoupplösningar på upp till 1920x1200, med DVI-skärmutgång samt medföljande DVI till VGA-adapter.

Dockningsstationen förenar även USB 2.0- och 3.0-hubbar, hörlurs- och mikrofonuttag och en gigabit Ethernet RJ45-port - en allt-i-ett-dockningsstation som passar användare som har behov av att ansluta och hantera flera enheter på bärbara datorer hemma eller på kontoret.

USB3SDOCKD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Lägg till video USB, Ethernet och audio via en enda USB-anslutning utan att behöva öppna datorn
- Lägg till ett externt videouttag till en bärbar dator eller en dator med liten formfaktor som det inte går att byta videokort på
- Gör att man kan ansluta flera olika sorters kringutrustning hemma/på kontoret och sedan koppla ifrån dem via en enda USB-kabel när du ska vidare

Funktioner

- DVI-videoutgång med medföljande DVI till VGA-adapter ger möjlighet att spegla eller utöka skrivbordet
- 10/100/1000 Mbps kompatibel RJ45-Ethernet-port
- Högtalar- och mikrofonstöd via 3,5 mm mini-stereouttag
- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- 2 USB 3.0-frontpanelsportar och 4 USB 2.0-bakpanelsportar
- Fullt kompatibel med USB 3.0-specifikation med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Stöder Windows® Aero®-gränssnitt
- Vertikal placering

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Industristandarder	IEEE 802.3, 802.3u och 802.3ab

Chipset-ID	DisplayLink - DL-3700
	VIA/VLI - VL810
	Terminus - FE1.1
	Realtek - RTL8211E
Prestanda	
Maximal digital upplösning	1920 x 1200
Typ och hastighet	USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	
Kontakttyp(er)	2 - 3.5 mm minijack (3-polig)
	1 - DVI-I (29-stifts)
	1 - RJ-45
	2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-B (9 stift, Gen 1, 5 Gbps)
	4 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)
Mjukvara	
OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.6 to 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
Särskilda anmärkningar/krav	
System- och kabelkrav	CPU: i3 Dual core 2,8 GHz eller bättre, RAM: 2GB eller högre, Ledig USB 3.0-port
Obs.	Utökade bildskärmar stöds för närvarande endast med DisplayLink-baserade produkter på macOS 10.11 till 10.13.3. Detta kan komma att ändras i framtida

versioner.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström (blå)
	1 - USB-hubblänk (blå)

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspanning	5 DC
Utström	4A
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	7.7 in [19.6 cm]
Produktbredd	3.0 in [7.7 cm]
Produkthöjd	5.0 in [12.6 cm]
Produktvikt	12.8 oz [364.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.8 in [27.5 cm]
Paketets bredd	7.5 in [19.0 cm]
Paketets höjd	4.3 in [11.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB 3.0-dockningsstation
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - DVI till VGA-adapter
	1 - Universal strömadapter: endast redo för NA/EU/UK om du köper i NA/EU/UK; endast redo för Australien och Nya Zeeland om du köper i Australien eller Nya Zeeland.
	1 - Drivrutin CD
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.