

## Docking Station USB 3.0 para Dos Monitores con DVI y Soporte Vertical

ID del Producto: USB3SDOCKDD



Este replicador de puertos USB 3.0 para doble monitor convierte su computador portátil en una estación de trabajo con dos monitores y opciones flexibles de configuración.


El replicador de puertos para DVI dual le permite agregar dos monitores a su estación de trabajo, con resolución de hasta 2048x1152. Como permite más espacio en pantalla, es posible acceder de forma simultánea a varias aplicaciones y, por ejemplo, crear en una pantalla, mientras se consulta material de referencia en la otra. Para garantizar que el replicador USB 3.0 es compatible con diversas pantallas, se incluyen dos adaptadores de video (DVI a VGA y DVI a HDMI).

Transforme su computador portátil en una potente estación de trabajo, compatible con todos sus dispositivos periféricos. Este replicador incluye cinco puertos USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Los dos puertos USB de la parte frontal son puertos de carga rápida (especificación USB para carga de baterías versión 1.2). Estos puertos accesibles permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que otros puertos USB convencionales, con o sin su computador portátil conectado al replicador. El replicador también tiene un puerto GbE, así como puertos separados para conjunto de audífonos y micrófono y entrada de 3,5mm para audio y micrófono, a fin de contar con todas las conexiones necesarias para mantener su productividad.

Puede ahorrar valioso espacio en el escritorio colocando el replicador verticalmente sobre su escritorio o mesa, en el soporte incluido (opcional).

El modelo USB3SDOCKDD está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilice dos monitores para trabajar simultáneamente con varios documentos en aplicaciones de oficina
- Visualice varios monitores a la vez, en entornos de firmas financieras o de inversiones
- Cree una estación de trabajo que ofrece rápidas conexiones y compatibilidad con sus monitores HDMI, VGA y DVI

## Características

- **AHORRE ESPACIO:** Puede liberar un valioso espacio en su escritorio colocando la base para varios monitores USB-A en posición vertical sobre su superficie de trabajo utilizando el soporte incluido (opcional)
- **FUNCIONALIDAD DE DOS MONITORES:** La docking station de dos salidas DVI admite resoluciones de hasta 2048 x 1152 - Para garantizar la máxima compatibilidad, se incluyen dos adaptadores de pantalla (de DVI a VGA y de DVI a HDMI)
- **SOPORTA TODOS SUS PERIFÉRICOS:** Esta docking station cuenta con cinco puertos USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1 a 5 Gbps) - La base también tiene un puerto GbE y una toma combinada de auriculares de 3,5 mm para entrada y salida de audio
- **CAPACIDAD DE CARGA RÁPIDA:** Los dos puertos USB frontales son USB de carga rápida (USB Battery Charging Specification 1.2) - Estos puertos cargan sus dispositivos con o sin un portátil conectado a la base
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta docking station USB 3.0 está respaldada por 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida las 24/5

---

Hardware

Política de Garantía

3 Years

|                           |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad con 4K     | No                                                                                                                                                                   |
| Puerto(s) de carga rápida | Sí                                                                                                                                                                   |
| Pantallas compatibles     | 2                                                                                                                                                                    |
| Tipo de Bus               | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)                                                                                                                                                 |
| Estándares Industriales   | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>Especificación 1.2 de carga de batería USB<br>USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1 |
| ID del Conjunto de Chips  | DisplayLink - DL-3900<br>Genesys Logic - GL3520, VIA/VLI - VL817                                                                                                     |

#### Rendimiento

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)                                  |
| Resolución Analógica Máxima           | 2048x1152 (VGA)                                                                         |
| Resolución Digital Máxima             | 2048x1152 (HDMI/DVI de enlace dual)<br/> También compatible con resoluciones más bajas. |
| Tipo y Velocidad                      | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                      |
| Compatibilidad con UASP               | Sí                                                                                      |
| Redes Compatibles                     | 10/100/1000 Mbps                                                                        |
| MDIX Automático                       | Sí                                                                                      |
| Soporte Full Duplex                   | Sí                                                                                      |

#### Conector(es)

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - DVI-D (25 pines)<br>1 - DVI-I (29 pines)<br>2 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)

1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

#### Software

|                   |                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br><br>macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0<br><br>Chrome OS™ v55+ |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Observaciones / Requisitos

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Interfaz de puerto USB 3.0 y cable USB 3.0 para conectar una estación de conexión de PC portátil a un ordenador anfitrión (cable USB 3.0 anfitrión incluido)                                                                                                                                                                                         |
| Nota                                | Adaptadores HDMI y VGA incluidos <br/> El adaptador VGA solo se puede utilizar en el puerto DVI-I (29 pines)<br><br/> El conector DVI-I es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y analoga)<br><br>Este replicador de puertos USB no es apropiado para aplicaciones que requieren un uso intensivo de gráficos, como los videojuegos |

#### Indicadores

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Indicadores LED | 1 - Alimentación |
|-----------------|------------------|

#### Requisitos de Energía

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada     | 100 - 240 AC                             |
| Corriente de Entrada   | 0.7A                                     |
| Tensión de Salida      | 12V DC                                   |
| Alimentación de Salida | 2A                                       |
| Polaridad Central      | Positivo                                 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo de Enchufe    | H   |
| Consumo de Energía | 24W |

#### Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)   |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Humedad                       | HR 5~85%                      |

#### Características Físicas

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Color                 | Negro y Plata       |
| Tipo de Gabinete      | Aluminio y Plástico |
| Longitud del Cable    | 39.4 in [1000 mm]   |
| Longitud del Producto | 3.3 in [8.3 cm]     |
| Ancho del Producto    | 0.9 in [2.3 cm]     |
| Altura del Producto   | 7.0 in [17.8 cm]    |
| Peso del Producto     | 10.1 oz [285.0 g]   |

#### Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 6.7 in [17.1 cm] |
| Ancho de la Caja            | 9.0 in [22.8 cm] |
| Altura de la Caja           | 3.1 in [8.0 cm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 2.0 lb [0.9 kg]  |

#### Contenido de la Caja

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Estación de conexión USB 3.0 para ordenador portátil |
|---------------------|----------------------------------------------------------|

1 - Cable USB 3.0 de 1m

4 - Patas de Goma

1 - Pie

2 - Tornillos del soporte

1 - Destornillador

1 - Adaptador DVI a VGA

1 - Adaptador DVI a HDMI

1 - Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)

1 - CD de Controladores

1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

3 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.