

## Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - Réplicateur de ports HDMI et DVI

N° de produit: USB3SDOCKHD



Cette station d'accueil PC USB 3.0 intègre un hub de 6 ports USB 2.0/USB 3.0, des connecteurs audio pour casque et microphone et un port RJ45 Gigabit Ethernet en un seul appareil.

Proposant des combinaisons flexibles prêtes à l'emploi pour le double affichage, cette station d'accueil universelle pour ordinateur portable dispose d'une sortie pour écran externe HDMI et DVI proposant des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200p, ainsi qu'un adaptateur DVI vers VGA inclus pour plus de flexibilité.

Le hub USB intégré dispose de deux ports USB 3.0 et de quatre ports USB 2.0 pour connecter des périphériques supplémentaires comme des disques durs externes ou une souris filaire aussi simplement que s'ils étaient connectés directement à votre ordinateur portable.

Avec une conception à la verticale, la station d'accueil occupe la même surface que votre smartphone : elle est donc idéale pour les environnements de bureau partagé ou d'hébergement.

Le port Ethernet RJ45 intégré prend en charge des vitesses de 10/100/1 000 Mb/s, vous disposez ainsi d'une connexion instantanée à un réseau filaire fiable.

Les stations d'accueil pour ordinateur portable de StarTech.com sont utiles pour réaliser des économies et se déploient plus rapidement avec un seul câble. Cette station d'accueil PC USB 3.0 bénéficie d'une garantie compétitive de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Espaces de travail partagés
- Bureaux partagés/à distance
- Convertissez votre ordinateur portable en poste de travail de bureau

## Spécifications techniques

- Connectez deux écrans (HDMI et DVI) à votre ordinateur portable Mac ou Windows
- Une résolution nette à portée de main : 1920 x 1200p en double affichage
- Connectez davantage de périphériques grâce à 6 ports USB : 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0
- Créez votre poste de travail où vous voulez et gagnez de l'espace avec le design mobile à la verticale
- Connectez-vous en ligne à l'aide du port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mbit/s

---

### Prominence

Politique de garantie 3 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Dual Monitor USB 3.0 Docking Station - HDMI & DVI - 6 x USB

---

### Matériel

Prise en charge 4K Non

Port(s) à charge rapide Non

Écrans pris en charge 2

Type de bus USB 3.0

Normes de l'industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab

ID du chipset DisplayLink - DL-3900

VIA/VLI - VL810

Terminus - FE1.1

Realtek - RTL8211E

---

### Performance

Résolutions 1920 x 1200



numériques max.	Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	USB Type-B (9 broches) USB 3.0 DVI-I (29 broches) USB Type-A (4 broches) USB 2.0 USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Mini-jack 3,5 mm (3 positions) RJ-45 HDMI (19 broches)
---------------------	---

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32 bits), Vista 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz ou supérieur, RAM : 2 Go ou plus, Port USB 3.0 libre
Remarque	Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques)

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation (bleu)
----------------------	---------------------

Liaison hub USB (bleu)

---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4A
Type de prise	C
Consommation électrique	20

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	4.9 in [12.5 cm]
Largeur du produit	2.8 in [70.0 mm]
Hauteur du produit	7.7 in [19.5 cm]
Poids du produit	13.1 oz [370.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	10.7 in [27.3 cm]



Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	4.3 in [10.9 cm]
Poids brut	33.4 oz [947.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil USB 3.0
	Câble USB 3.0 de 1 m
	Adaptateur DVI vers VGA
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

