

Câble réseau Cat6 UTP monobrin ignifuge (CMR) en vrac de 304,8 m - Gris

N° de produit: WIR6CMRGR



Le rouleau de câble Cat6 (gris) en vrac pour utilisation verticale WIR6CMRGR de 304,8 m respecte ou dépasse toutes les spécifications Cat6 en matière de fiabilité des connexions réseau Gigabit. Il est équipé d'une gaine avec repères en pieds qui vous permet facilement de savoir quelle longueur il reste sur le rouleau et de mesurer le câble acheminé afin de répondre aux besoins exacts de votre installation.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité, le câble WIR6CMRGR offre un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie.

Ce câble de catégorie 6 a été testé pour des installations verticales CMR. Il est donc idéal pour l'acheminement de câbles dans les murs, entre les étages et dans les gaines d'ascenseur où une classification incendie CMR est requise.

Les câbles Cat6 de StarTech.com sont faits de conducteurs en cuivre de qualité supérieure. Alors que de nombreux fabricants proposent des câbles « meilleur marché » avec une âme en aluminium plaqué cuivre, nous refusons tout compromis sur la qualité afin que vous tiriez la meilleure valeur et le meilleur rendement de votre câble réseau.

Ce câble Cat6 est fait de fil de cuivre de 0,26 mm² pour prendre en charge une vaste gamme d'applications Ethernet, comme Power over Ethernet (PoE). Etant donné que nous employons un fil de cuivre de qualité supérieure, nos câbles gèrent facilement la puissance nécessaire à ces types d'applications. En revanche, les câbles d'aluminium plaqué cuivre, de qualité inférieure, supportent mal la puissance exigée et ont tendance à chauffer, à endommager l'équipement et potentiellement, à provoquer des incendies.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Peut être utilisé dans les installations verticales (dans les murs, entre les étages, dans les gaines d'ascenseur, etc.)
- Conçu pour les réseaux Gigabit

Spécifications techniques

- Homologation UL, classification incendie pour installation verticale CMR
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Fait de composants de qualité supérieure
- Fil de cuivre de 0,26 mm² de qualité supérieure
- Câble avec repères en pieds

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMR (riser)


Performance

Calibre du câble	CAT6 - 500 MHz
------------------	----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Calibre du fil	23 AWG
Type de conducteur	Cuivre massif
Longueur de câble	1000.0 ft [304.9 m]
Longueur du produit	1000.0 ft [304.9 m]
Poids du produit	34.1 lb [15.4 kg]

Informations



d'emballage

Package Length	18.1 in [46 cm]
Package Width	17.9 in [45.5 cm]
Package Height	8.7 in [22 cm]
Poids brut	30.6 lb [13.9 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Rouleau de câble CMR UTP Cat6 gris plein en vrac de 304,8 m

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

