

Cabezal Bracket de 2 puertos USB 3.0 (5Gbps) SuperSpeed con conexión a Placa Base

ID del Producto: USB3SPLATE



La Placa de Ranura USB 3.2 Gen 1 A de 2 puertos, USB3SPLATE permite convertir los pines USB del cabezal de placa base USB 3.2 Gen 1 en 2 puertos USB 3.2 Gen 1 tipo A estándares. La placa se instala en la parte trasera de un ordenador, incorporando así dos puertos USB 3.2 Gen 1 A hembra para una simple conexión a dispositivos periféricos USB. El estándar USB 3.2 Gen 1 admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y proporciona conectividad y soporte para dispositivos USB 2.0 (480Mbps) y 1.1 (12Mbps) más antiguos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- Permite agregar fácilmente dos puertos USB 3.2 Gen1 SuperSpeed a una PC

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride

Tipo de Cable Blindado Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Conector(es)

Conector A	2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Conector B	1 - IDC (20 pines, USB 3.0, cabezal de placa madre)

Características Físicas

Color	Azul
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	7.5 in [19.0 cm]
Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Peso del Producto	2.3 oz [65.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	0.0 in [0.1 mm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.5 oz [70.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de Placa USB 3.0 A de 2 puertos Hembra
---------------------	--

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.