

USB 3.0 Mini Dock - Dual Monitor USB-A Docking Station con DisplayPort 4K 60Hz e Gigabit Ethernet - Cavo di 30 cm - Adattatore portatile USB 3.1 Gen 1 Type-A per notebook/laptop

ID prodotto: USBA2DPGB



Questa Mini Docking Station USB 3.0 con adattatore da USB da due DisplayPort permette di aggiungere a un computer laptop USB 3.0 connettività per due monitor 4K a 60 Hz e LAN Gigabit, offrendo un accesso rapido alla produttività del doppio display e alla connettività di rete.

I due adattatori DisplayPort consentono di aggiungere due uscite video DisplayPort al computer laptop USB, con risoluzioni fino a 4K. L'utilizzo di due monitor consente di aumentare la produttività grazie alla disponibilità di maggiore spazio sullo schermo. È possibile accedere a più applicazioni contemporaneamente e consultare il materiale di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro.

Nei moderni computer laptop le porte Ethernet sono rare, ma le reti wireless sono meno affidabili e sicure delle connessioni cablate. La porta GbE di questa docking station portatile dotata di adattatore Ethernet, consente di accedere alle LAN cablate anche da un computer laptop USB 3.0 privo di porta Ethernet.

La docking station è caratterizzata da un design compatto che la rende perfetta per i professionisti aziendali che hanno bisogno di accessori per ufficio quando si spostano tra le varie sedi o aree di lavoro condivise.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Una docking station trasportabile insieme al computer laptop quando di viaggio
- Consente di svolgere attività ad alta risoluzione, come progettazione grafica o modifica video, su due monitor 4K a 60 Hz
- Permette di collegarsi alle reti cablate degli uffici, per evitare le reti wireless

Caratteristiche

- **MINI DOCKING STATION CON DOPPIO MONITOR USB-A 4K 60 HZ:** mini dock USB 3.0 con doppio monitor DisplayPort, porta GbE; il chipset DL 6950 certificato DisplayLink supporta due uscite video DP 4K a 60 Hz ed è compatibile con un'ampia gamma di display
- **FACILE INSTALLAZIONE:** la docking station USB Type-A portatile è dotata di cavo da 30 cm che offre flessibilità di installazione e una maggiore distanza tra le porte e i dispositivi come Surface Pro USB-A per ridurre la tensione sulle porte
- **PORTABILITÀ IN PRIMO PIANO:** questa mini docking station USB-A alimentata tramite bus è caratterizzata da un fattore di forma compatto ed è adatta per piccoli uffici o spazi di lavoro domestici
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI:** questa mini docking station è compatibile con un'ampia gamma di computer laptop USB-A, Ultrabook, Chromebook e dispositivi Surface Pro
- **FACILE DA CONFIGURARE E IMPLEMENTARE:** questo hub adattatore multiporta USB-A (USB 3.0/USB 3.1 Gen 1) consente di installare automaticamente i driver e supporta piattaforme con vari sistemi operativi, compresi Windows e Chrome

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2

	Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0/1.1
	ID chipset	DisplayLink - DL-6950
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Risoluzioni digitali massime	Display singolo - DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz (tramite due porte DP) Due display - DisplayPort - 4096 x 2160 a 60 Hz / 3840 x 2160 a 60 Hz
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	No
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Sì
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04 Linux Kernel 4.2 e versioni successive - Solo Versioni LTS, Chrome OS™ v55+,
Note/requisiti speciali		

Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile.
Nota	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 4K.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità	10-90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza del cavo	11.8 in [300 mm]
Lunghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [126 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.0 in [20.4 cm]
Package Width	4.6 in [11.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.0 cm]

Peso spedizione (confezione)	8.1 oz [230.0 g]
---------------------------------	------------------

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Mini docking station
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.