

VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200

Produkt-ID: VGA2HDPRO2



Mit diesem VGA-auf-HDMI®-Konverter und -Skalierer können Sie ein analoges VGA-Videosignal mit einem digitalen HDMI-Display verbinden. Er ist mit einem integrierten Videoskalierer ausgestattet, der das Ausgangssignal an praktisch jedes HDMI-Display anpasst. Er skaliert das Signal auf eine Auswahl von Auflösungen bis zu 1080p.

Der Konverter und Skalierer ist mit 3,5-mm- und optischen Audioausgängen versehen, sodass Sie auch Audio in die HDMI-Ausgabe integrieren können. Der Skalierer erstellt ein digitales Signal mit hoher Auflösung und ist somit hervorragend für die Aktualisierung von älteren VGA-Videogeräten für die Zusammenarbeit mit neueren HDMI-Fernsehgeräten oder -Projektoren geeignet.

Neue HDMI-Displays werden zunehmend weniger Videosignale mit geringerer Auflösung, z. B. 480i, 480p und 720p, unterstützen. Ohne Unterstützung für diese üblichen VGA-Auflösungen können Sie möglicherweise keinen Standardadapter zum Anschließen von älteren Videoausgängen an ein neues Display verwenden.

Dank dieses Konverters können Sie weiterhin vorhandene VGA-Quellgeräte nutzen, indem Sie das Videosignal auf eine Auflösung skalieren, die mit dem neueren HDMI-Display kompatibel ist. Die Skalierung der Quelle ermöglicht das Aufrüsten auf ein elegantes neues HDMI-Display, während Sie bewährtes Quellmaterial auf Messen und in Geschäftsauslagen nutzen.

Die Aufrüstung aller Komponenten in Ihrer A/V-Konfiguration kann kostenintensiv und zeitaufwändig sein. Die Beibehaltung der Quelle kann Kosten und Aufwand für das Kaufen und Konfigurieren von neuen Geräten ersparen. Dank des VGA-auf-HDMI-Konverters können Sie die Lücke zwischen alten und neuen Technologien schließen indem Sie Ihre zuverlässige VGA-Quelle auf hochauflösendes HDMI konvertieren.

Dieser Konverter bietet automatische Auflösungserkennung, durch die die Konfigurationszeit durch Vermeidung von aufwändiger Programmierung minimiert wird. Zudem ist er mit einem intuitiven Bildschirmmenü ausgestattet, mit dessen Hilfe Sie die Parameter Ihres Eingangs schnell auswählen und verschiedene Ausgangsoptionen vergleichen können. So wird die bestmögliche Videoauflösung in

kürzester Zeit sichergestellt.

Hinweise: Dieser Konverter gibt keine digital verschlüsselten Inhalte aus. Dieser Konverter ist der direkte Ersatz für VGA2HDMI PRO.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Konvertieren Sie analoge Audio- und Video-Inhalte in digitalen HDMI®-Inhalt.
- Fügen Sie Ihre VGA-Videoquelle einer Videoverteilerlösung hinzu, die nur digitale Inhalte akzeptiert.
- Betrachten Sie Inhalte von einem älteren Computer auf einem HD-TV

Merkmale

- Passen Sie dank dem integrierten Videoskalierer Ihre analoge VGA-Quelle an jedes HDMI-Display an
- Vermeiden Sie die Aufrüstung Ihrer VGA-Geräte durch Skalieren Ihrer Quelle auf ein HDMI-Display
- Genießen Sie problemlose Bedienung dank intuitivem Bildschirmmenü und automatischer Displayerkennung
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Unterstützt analoge 3,5-mm-Audio- oder digitale SPDIF-Audioeingänge

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang VGA

AV-Ausgang		3,5-mm-Stereo-Audio
		Toslink
		HDMI
		3,5-mm-Stereo-Audio
Audio		Toslink
		Ja
Leistung		
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	2-Kanal-3,5-mm-Stereo-Audio 7.1-Kanal-Surround-Sound-Audio (SPDIF)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - 3,5-mm-Minibuchse (3 Position)/Mini-Toslink (SPDIF, optisch) 1 - Toslink (SPDIF, optisch)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 1 - Toslink (SPDIF, optisch)

Anzeiger

	LED-Anzeiger	1 - Ein-/Aus-LED
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2.6 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	13
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Stahl
	Produktlänge	5.8 in [14.7 cm]
	Produktbreite	4.0 in [10.2 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
	Produktgewicht	11.5 oz [326.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	11.2 in [28.4 cm]

Paketbreite 7.2 in [18.4 cm]

Pakethöhe 2.8 in [7.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 2.0 lb [0.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - VGA-auf-HDMI-Konverter/Skalierer
	1 - 1,2 m VGA-Kabel
	1 - 1,8 m 3,5-mm-auf RCA-Kabel
	1 - Universal-Netzadapter (US/UK/EU/AUS)
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.