

VGA – コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター パソコンモニタ出力をテレビへ入力

製品ID: VGA2VID



高解像度VGAをコンポジット／Sビデオに変換するダウンスキャンコンバーター。VGA／PCビデオ信号をCRT（ブラウン管）テレビやフラットパネルディスプレイで使えるように、コンポジット／Sビデオ信号に変換するシンプルなハードウェアソリューションです。

NTSC または PAL

フォーマットの動作モードを選ぶことができ、さまざまなシステム構成での互換性を提供するため、モニタをテレビ画面等と同期する上で最適なソリューションとなります。

認証、レポート、互換性



用途

- ・コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション
- ・コンピュータ画面の映像をTVに表示
- ・会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適
- ・コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示

製品の特長

- ・コンピュータからの高解像度入力に対応（最大解像度1600x1200）
- ・コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
- ・NTSCとPALディスプレイ対応

・ 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
アクティブ または パッシブ	アクティブ
AV入力	VGA
AV出力	コンポジット
	S-Video
オーディオ	なし
チップセットID	Mstar – MST3541-LF
	Analog Devices – ADV 7610

性能

対応解像度	PC Input – Up to 1600x1200 @ 60HzOutput – 640x480
-------	---

コネクタ

コネクタA	1 – VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
コネクタB	1 – S端子 (Mini-DIN) [4ピン]
	1 – コンポジット端子 (1 x RCA)

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6 A
出力電圧	5 VDC
出力電流	2.6 A
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	13

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
------	---------------------------------

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	10.0 cm [3.9 in]

製品横	6.4 cm [2.5 in]
製品高さ	1.8 cm [0.7 in]
製品重量	102.0 g [3.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	21.1 cm [8.3 in]
パッケージ横	11.8 cm [4.6 in]
パッケージ高さ	6.2 cm [2.4 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	392.0 g [13.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - VGA-コンポジット/S-Videoコンバータ
	1 - ユニバーサルACアダプタ 北米/イギリス/欧州/オーストラリア
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。