

## Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA - 1080p

N° de produit: VID2VGATV3



Ce convertisseur vidéo VGA composite permet de convertir et de mettre à l'échelle des signaux composites et S-Vidéo en sortie VGA, pour une utilisation en toute simplicité sur écran d'ordinateur, projecteur ou téléviseur HDTV.

Équipé d'un menu d'affichage à l'écran (OSD) et d'un commutateur garantissant une configuration et une sélection simples des paramètres de sortie vidéo, ce convertisseur vidéo VGA S-Vidéo compact s'installe rapidement et facilement, pour une véritable expérience plug-and-play.

Grâce à cet adaptateur AV-VGA, vous pouvez continuer à utiliser votre ancien appareil (magnétoscope, lecteur de DVD, etc.) avec votre écran VGA ou votre écran d'ordinateur, ce qui vous permet d'économiser sur la mise à niveau de votre équipement. Il est idéal pour les salles de réunion, les équipements d'imagerie médicale et le visionnage d'anciennes vidéos sur votre écran VGA ou votre nouveau téléviseur HDTV.

Le convertisseur AV-VGA est doté d'un circuit de scaler vidéo intégré qui convertit dynamiquement un signal d'entrée S-Vidéo ou vidéo composite, vous offrant ainsi une sélection de plusieurs résolutions de sortie pour garantir la compatibilité avec votre écran ou votre projecteur. Il prend en charge une résolution maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz, ce qui vous permet de profiter de vidéos haute définition sans sacrifier la qualité d'image.

Le modèle VID2VGATV3 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Affichez des vidéos à partir de vos anciens équipements (console de jeu, lecteur de DVD ou magnétoscope) sur un moniteur VGA ou un téléviseur HDTV
- Adaptez les lecteurs de VHS des salles de classe aux téléviseurs plus récents
- Convertissez un équipement d'imagerie médicale ancienne génération pour un affichage sur des écrans d'ordinateur
- Affichez la sortie des caméscopes sur les téléviseurs ou écrans équipés d'une entrée VGA
- Surveillez les caméras de sécurité émettant des signaux S-vidéo ou composite à l'aide d'écrans ou de téléviseurs VGA
- Permet la connexion des équipements vidéo existants à de nouveaux projecteurs dans les salles de réunion

## Spécifications techniques

- Conversion et mise à l'échelle des entrées S-Vidéo et composite en sorties VGA
- Affichage à l'écran pour faciliter la sélection des paramètres de sortie
- Prise en charge d'une résolution haute définition maximale de 1920 x 1200 à 60 Hz
- Conception entièrement matérielle, sans installation logicielle requise
- Le scaler vidéo prend en charge les entrées NTSC et PAL

---


### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	S-Video
	Composite
Sortie AV	VGA
Prise en charge audio	Non

---

### Performance

Résolutions prises en charge	1920x1200 (60Hz)
	1920x1080



	1680x1050
	1600x1200
	1600x900
	1280x1024
	1024x768
	800x600
Niveaux de signal	Entrée
	Vidéo à 1 V p-p, 75 ohm
	Y à 1 V p-p, 75 ohm
	Couleur à 0,7 V p-p, 75 ohm
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	Vidéo composite (1 x RCA)
	S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)
Connecteur B	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
<hr/>	
Alimentation	
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<hr/>	
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5~90 %
<hr/>	
Caractéristiques physiques	
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.6 in [66.0 mm]



Largeur du produit	2.3 in [58.0 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20.0 mm]
Poids du produit	1.7 oz [48.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	4.4 in [11.3 cm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]
Poids brut	4.2 oz [120.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Convertisseur vidéo / processeur de mise à l'échelle
	Câble USB-A vers Mini USB
	Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

