

## Komposit till VGA-videokonverterare - 1920 x 1200 - NTSC och PAL

Produkt ID: VID2VGATV3



Denna komposit till VGA-videokonverterare är utmärkt för att konvertera och skala komposit- och S-Videosignaler till VGA-utdata. Passar datorskärmar, projektorer och HDTV-installationer.

Utrustad med skärmvisningsmeny (OSD) och vippströmbrytare så att konfigurering och val av videoutdatainställning. Denna kompakta S-Video- till VGA-videokonverterare går snabbt och enkelt att installera för en äkta plug-and-play-upplevelse.

Genom att använda denna AV till VGA-adapter kan du fortsätta använda din äldre utrustning (VCR, DVD-spelare, o.s.v.) med din VGA-skärm eller bildskärm, vilket begränsar kostnaderna för att uppgradera din utrustning. Den är idealisk för styrelserum, medicinsk bildbehandling och för att se på gamla hemvideor på din VGA-skärm eller nya HDTV.

AV-till-VGA-omvandlaren har en integrerad videoskalarkrets som effektivt konverterar S-Video- eller kompositvideosignalen vilket ger flera utdataupplösningar att välja mellan för att säkerställa kompatibilitet med olika skärmar och projektorer. Den stöder upplösningar upp till 1920 x 1200 vid 60 Hz, så du får högupplöst video utan att behöva offra bildkvalitet.

VID2VGATV3 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

</div> </div>

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Visa video från din äldre spelkonsol, DVD-spelare eller VCR på en VGA-skärm eller HDTV

- Anpassa VHS-video till nyare TV-apparater i klassrum
- Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar
- Visa inspelningar från videokameror på TV-apparater eller skärmar med VGA-uttag
- Övervaka säkerhetskameror med S-video eller kompositinsignaler med hjälp av VGA-skärmar eller TV-apparater
- Använd i styrelserum för att koppla äldre videoutrustning med nya projektorer

## Funktioner

- Konvertera och skala S-Video- och -kompositinsignaler till VGA-utsignaler
- Med skärmvisning som gör det lätt att välja utdatasignaler
- Stöder HD-upplösningar på upp till 1920x1200 vid 60 Hz
- En lättanvänd och tidsbesparande hårdvarudesign eftersom inga program behöver installeras
- Videoskalaren fungerar med NTSC- och PAL-insignaler

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	S-Video Composite
AV-utgång	VGA
Audio	Nej

---

### Prestanda

Stödda upplösningar	1920x1200 (60Hz) 1920x1080 1680x1050 1600x1200 1600x900
---------------------	---



1280x1024

1024x768

800x600

Signalnivåer Indata<br/> Video vid 1V p-p, 75 ohm<br/> Y vid 1 V p-p,  
75 ohm<br/> Färg vid 0,7 V p-p, 75 ohm

---

Kontakt(er)

Connector A	Kompositvideo (1 x RCA)
	S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Luftfuktighet	5~90 % RH

---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	2.6 in [66.0 mm]
Produktbredd	2.3 in [58.0 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	1.7 oz [48.0 g]

---

Förpackning

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	4.4 in [11.3 cm]
Package Height	1.1 in [28.0 mm]



Fraktvikt  
(förpackning) 4.2 oz [120.0 g]

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet	Konverterare för videoskalning
	USB-A till USB-minikabel
	snabbstartsguide

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

