

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA

N° de produit: VID2VGATV



Ce convertisseur vidéo Composite/S-Video vers VGA permet de réduire et de convertir une vidéo composite, une s-video et une vidéo YCbCr (RGB) en VGA/HDTV : une solution simple pour connecter un équipement non compatible VGA/HDTV à des dispositifs d'affichage VGA ou HDTV, tels que les moniteurs CRT, les projecteurs VGA, les écrans LCD ou les écrans plasma.

Ce convertisseur vidéo détecte automatiquement la résolution d'entrée de votre équipement source ; il vous permet de personnaliser sa résolution de sortie et la fréquence de rafraîchissement via un menu OSD intuitif, offrant ainsi une manière pratique et conviviale de tirer le meilleur profit de votre écran HD.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Affichage des signaux vidéo provenant de lecteurs DVD sur les projecteurs d'entrée VGA et les ensembles TVHD.
- Surveillance des caméras de sécurité via la signalisation s-video ou composite à l'aide de moniteurs VGA ou de télévisions.
- Permet d'adapter des bandes magnétiques VHS dans la salle de classe afin de visionner des vidéos sur des télévisions plus récentes.

- Capacité de conversion d'un équipement d'imagerie médicale traditionnel permettant l'affichage sur des écrans d'ordinateur.
- Possibilité d'utilisation en salle de conférence pour adapter un ancien équipement vidéo et le connecter à des projecteurs plus récents.

Spécifications techniques

- Réglage de la luminosité, du contraste, de la couleur et du niveau des couleurs RVB ainsi que du positionnement horizontal et vertical de l'image.
- Inclut un support plastique pour un montage mural ou une installation sur un panneau latéral.
- Sortie analogique RGBHV ou YPbPr via le connecteur HD-15 VGA.
- Compatible avec les formats internationaux de radiodiffusion, incluant NTSC et PAL.
- Mémoire vidéo 48 Mo permettant de supprimer les couleurs d'image et les soubresauts de la vidéo.
- Inclut une fonctionnalité de rappel de mémoire qui réintègre automatiquement le dernier réglage utilisé.

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Composite
	S-Video
	Component
Sortie AV	VGA
	Component
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions prises en charge	PC Output (RGBHV, progressive scan) 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 1280 x 1024
------------------------------	--

HDTV (50/60Hz, YPbPr/RGBHV)

480p, 576p, 720p, 1080i

Niveaux de signal

Entrée

Vidéo à 1 V crête à crête, 75 ohms

Y à 1 V crête à crête, 75 ohms

Couleur à 0,7 V crête à crête, 75 ohms

Connecteur(s)

Connecteur A

1 - Vidéo composite (1 x RCA)

1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)

1 - Vidéo composante (3 x RCA)

Connecteur B

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Notes spéciales /
Configuration

Remarque

Prise en charge de multiples fréquences de rafraîchissement sur la sortie PC - Consultez le manuel du produit pour voir la liste complète

Alimentation

Source d'alimentation

Adaptateur secteur inclus

Tension de sortie

5 DC

Courant de sortie

2.6A

Center Tip Polarity

Positif

Consommation
électrique

13

Conditions
environnementales

Température de
fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de
stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 20 - 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	5.7 in [14.6 cm]
Largeur du produit	3.0 in [7.7 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
Poids du produit	8.5 oz [240.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.9 in [25.2 cm]
Package Width	2.4 in [62.0 mm]
Package Height	5.4 in [13.8 cm]
Poids brut	2.0 lb [0.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Processeur de mise à l'échelle vidéo vers HDTV/VGA
	1 - Support en plastique
	1 - Câble S-vidéo 1,2 m
	1 - VGA vers YPbPr M/M 1 m
	1 - Câble composite RCA 1 m
	1 - Adaptateur YCbCr RCA vers DIN 8 broches
	1 - Câble VGA 1,2 m M/M
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
	1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

