


4 HE 19" Patchpanel Halterung mit Scharnier zur Wandmontage

Produkt-ID: WALLMOUNTH4



Das klappbare 4U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech WALLMOUNTH4 für Patchpanels ist 15 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.

Der Patchpanel-Wandhalter ist ausklappbar und bietet so einfachen Zugriff auf Konfigurationsknöpfe, Anschlüsse und Kabel. Die Wandmontagelöcher sind im Abstand von 40 cm zueinander angeordnet und ermöglichen dadurch eine Montage an fast jeder Wand, basierend auf dem üblichen Abstand von Leichtbauwandrahmen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Wandmontage von Patchpanels und anderen schlanken 19-Zoll-Rackmount-Geräten

Merkmale

- **EINFACHER ZUGANG:** Die Patchpanele Wandhalterung verfügt über ein aufklappbares Design für einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabeln sowie zur Rückseite des montierten Geräts für eine einfache Einstellung

- **ROBUSTE KONSTRUKTION:** Diese Patchpanel Schwenkhalterung aus robustem, kaltgewalztem Stahl wurde entworfen, um eine zuverlässige Lösung für die Montage schlanker 19 Zoll Netzwerkgeräte an der Wand zu bieten
- **STANDARDISIERTE LOCHABMESSUNG:** Die Montagelöcher des 4 HE Netzwerk Racks haben einen Abstand von 40,6 cm und entsprechen damit genau dem Standardrahmen für Trockenbauwände, um eine einfache und sichere Verankerung an der Wand zu gewährleisten
- **OPTIMIERTER ARBEITSPLATZ:** Diese robuste, aufklappbare 4 HE 19 Zoll Wandhalterung hat eine maximale Einbautiefe von 14,8 cm und eine maximale Tragkraft von 15 kg
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese Vertikale Patchpanel Wandhalterung für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	4U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	33.1 lb [15 kg]
-----------------	-----------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktbreite	6.0 in [15.2 cm]

Produkthöhe	6.8 in [17.2 cm]
Produktgewicht	4.9 lb [2.2 kg]
Max. Montagetiefe	5.8 in [14.8 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Paketlänge	7.5 in [19.0 cm]
Paketbreite	20.8 in [52.8 cm]
Pakethöhe	8.9 in [22.6 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.8 lb [3.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Wandmontage-Rack
	4 - M6-Schrauben
	4 - M6-Käfigmuttern
	4 - Kunststoffunterlegscheiben
	4 - Wandschrauben
	4 - Kunststoffanker

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.