

304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwirkabel - Grau

Produkt-ID: WIRC5ECMRGRY



Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (grau) WIRC5ECMRGRY ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine graue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwirkabelverbindungen ermöglicht.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Wänden und anderen vertikalen Anwendungen
- Hervorragend geeignet für Netzwirkinstallationen daheim, im Büro oder in Bildungseinrichtungen

## Merkmale

- 0,25 mm<sup>2</sup> massiver, reiner Kupferleiter
- 4-paariges, nicht abgeschirmtes Twisted Pair-Kabel (UTP)
- Flexible PVC-Ummantelung
- Ausgelegt für bis zu 350 MHz für überragende Leistung und Bandbreite über die standardmäßigen

Spezifikationen von 100 MHz von Cat5e hinaus

- UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
- Markiertes Kabel

---

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	4 Pair UTP
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Industrienormen	Cat 5 CMR

---

Leistung

Max. Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
-----------------	---------------------

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Drahtstärke	24 AWG
Leitungstyp	Massives Kupfer
Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]
Produktbreite	0.2 in [5 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5 mm]
Produktgewicht	20.3 lb [9.2 kg]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---



Package Length	14.0 in [35.5 cm]
Package Width	14.0 in [35.5 cm]
Package Height	8.5 in [21.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.4 lb [9.7 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	304,8 m Großrolle graues CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel
--------------------	--

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

